


ZIEHKARTE

mit Stopper



INFORMATIONEN ZU AUSGABE UND PROFIL

- Druckdaten bitte als druckfähige **PDF/X-4** senden; Ausgabeprofil ISO coated v2 300%

INFORMATIONEN ZU GRAFIK UND LAYOUT

- Die minimale Auflösung **aller Farb- und Graustufenbilder sollte mindestens 300 dpi** betragen, für **Strichgrafiken mindestens 1.200 dpi**
- **Schriften** sollten nicht kleiner sein als **6 pt**
- **Linien** sollten **positiv nicht kleiner als 0,25 pt** und **negativ nicht kleiner als 0,5 pt** verwendet werden
- Achten Sie bei **Schriften** darauf, dass diese in **Pfade konvertiert** oder **vollständig eingebettet** sind


- **Beschnittzugaben (5 mm)** und **Sicherheitsabstände (min. 3 mm)** zu Rändern, Stanzen und Rillen beachten
- Legen Sie Ihre Druckdaten sowie alle darin enthaltenen Elemente, wie Bilder und Grafiken, in **CMYK** an

DETAILBESCHREIBUNG DER INDESIGNVORLAGE


Darstellung der Vorlage als 3D-Animation siehe Rückseite



Seite 1 ist die **Vorderseite** der Ziehkarte.
Bitte die eingezeichnete **Daumenstanze** beachten.



Seite 2 ist die **Rückseite** der Ziehkarte.
Bitte die eingezeichnete **Daumenstanze** beachten.



Seite 3 ist die **Vorderseite Rechts** des **Ausziehelementes**.
Der schraffierte Teil ist im ausgezogenen Zustand **nicht sichtbar**.




Seite 4 ist die **Rückseite Links** des **Ausziehelementes**.
Der schraffierte Teil ist im ausgezogenen Zustand **nicht sichtbar**.

 = 5 mm Beschnittzugabe ringsum

 = nicht sichtbare Flächen


Darstellung der Vorlage als 3D-Animation



Seite 1 ist die Vorderseite der Ziehkarte.




Seite 2 ist die Rückseite der Ziehkarte.



Seite 1 ist die Vorderseite der Ziehkarte.

Seite 3 ist die Vorderseite Rechts des Ausziehelementes.



Seite 4 ist die Rückseite Links des Ausziehelementes.

Seite 2 ist die Rückseite der Ziehkarte.